

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
ISO-Code Halter	A08H SCLCR/L06
Serie	Master Turn
Mittenversatz L_3	5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Spannhöhe L_2	7 mm
Kopflänge L_1	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange