

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L ₃	7 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Kopflänge L ₁	24,3 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Serie	Master Turn
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
ISO-Code Halter	A12L SCLCR/L06
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange