



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ: 18V-7



Bestelldaten

Bestellnummer	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Extrem Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

Technische Beschreibung

Sanftanlauf	nein
maximale Vibration nach EN	7 m/s ²
Totmannschaltung	nein
Herstellerbezeichnung	GWS 18V-7
maximale Trenntiefe	34 mm
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuart	Lithium-Ion

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Kickbackstop	nein
Gewicht	2,3 kg
Überlastschutz	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
Wiederanlaufsperr	ja
Produktart	Winkelschleifer