

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	6 mm
Plattengröße	6 mm
Serie	Master Turn
Kopflänge $L_1$	20 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
ISO-Code Halter	A10K SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange