

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	9 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Kopflänge $L_1$	31 mm
Plattengröße	9 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange