

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	22 mm
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Kopflänge $L_1$	36 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange