

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	43 mm
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L09
Plattengröße	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Serie	Master Turn
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13,5 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange