

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	27 mm
Spannhöhe $L_2$	23 mm
Kopflänge $L_1$	43 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Serie	Master Turn
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mittenversatz $L_3$	13,5 mm
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L12
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange