

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für  
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Plattengröße	7 mm
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	10 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange