

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø D_s	12 mm
Mittenversatz L_3	8 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15 mm
ISO-Code Halter	A12L SDUCR/L07
Plattengröße	7 mm
Serie	Master Turn
Spannhöhe L_2	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange