

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Kopflänge L ₁	40 mm
Serie	Master Turn
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Mittenversatz L ₃	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange