

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCL 93°, für
Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	10 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19 mm
Kopflänge L ₁	28 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Serie	Master Turn
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange