

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCL 93°, für
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L_3	8 mm
Kopflänge L_1	25 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A12L SDUCR/L07
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange