

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Serie	Master Turn
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	23 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
Mittenversatz L ₃	14 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L ₁	28 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange