

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für  
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	7 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Kopflänge $L_1$	20 mm
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A10K SDUCR/L07
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange