

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCR 93°, für  
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260336 20/11  |
| GTIN          | 4062406576806 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Serie                             | Master Turn       |
| Kopflänge L <sub>1</sub>          | 36 mm             |
| ISO-Code Halter                   | A20R SDUCR/L11    |
| Spannhöhe L <sub>2</sub>          | 18 mm             |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 13 mm             |
| passende Wendeschneidplatte       | DC.. 11T3..       |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>           | 20 mm             |
| Plattengröße                      | 11 mm             |
| Gesamtlänge L                     | 200 mm            |
| Wendeplattenschrauben-Set         | 269028 8          |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 25 mm             |
| Norm                              | DIN 8024          |
| Einsatzart                        | rechts            |
| Innendrehtiefe bis                | 3×D               |
| Innenkühlung                      | ja                |
| Anwendung                         | Längsdrehen innen |

Produktart

Bohrstange