

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCL 93°, für
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Serie	Master Turn
Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L ₁	28 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
Mittenversatz L ₃	14 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	23 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange