

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für  
Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8 mm
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

