

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A25R SDQCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	31 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Mittenversatz L_3	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

