

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Serie	Master Turn
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	28 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Spannhöhe L_2	15 mm
Mittenversatz L_3	10 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

