

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für  
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	A20R SDQCR/L11
Serie	Master Turn
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

