

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	25 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Master Turn
Schaft-Ø D _s	12 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Mittenversatz L ₃	8 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

