

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für  
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A10K SDQCR/L07
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

