

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	23 mm
Serie	Master Turn
Kopflänge L ₁	28 mm
Mittenversatz L ₃	14 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

