

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L_3	14 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L11
Gesamtlänge L	180 mm
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23 mm
Kopflänge L_1	28 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

