

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A20R SDQCR/L11
Kopflänge L ₁	36 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Serie	Master Turn
Mittenversatz L ₃	13 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

