

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für  
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260330 25/11  |
| GTIN          | 4062406576936 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 31 mm             |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 269028 8          |
| ISO-Code Halter             | A25R SDQCR/L11    |
| Schaft-Ø $D_s$              | 25 mm             |
| Serie                       | Master Turn       |
| Kopflänge $L_1$             | 40 mm             |
| Mittenversatz $L_3$         | 16 mm             |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3..       |
| Spannhöhe $L_2$             | 23 mm             |
| Gesamtlänge $L$             | 200 mm            |
| Norm                        | DIN 8024          |
| Einsatzart                  | rechts            |
| Innendrehtiefe bis          | 3×D               |
| Innenkühlung                | ja                |
| Anwendung                   | Längsdrehen innen |
| Produktart                  | Bohrstange        |

