



## Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-Ø: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	309861 50
GTIN	4250122681601
Artikelklasse	30N

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.  
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

#### Hinweis:

Kompatibel zu

- **Schnittstelle HSK, PSC.**
- **Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.**

### Technische Beschreibung

Gewinde M	M24
Gewindelänge	36 mm
Kopfstärke	12 mm
für Dorn-Ø	50 mm
Kopf-Ø	63 mm
Norm	DIN 6367

Produktart

Anzugsschraube