

**Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-Ø: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309861 40
GTIN	4250122674214
Artikelklasse	30N

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

Kompatibel zu

- **Schnittstelle HSK, PSC.**
- **Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.**

Technische Beschreibung

für Dorn-Ø	40 mm
Gewindelänge	30 mm
Kopf-Ø	52 mm
Gewinde M	M20
Kopfstärke	10 mm
Norm	DIN 6367

Produktart

Anzugsschraube