

**Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-Ø: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309861 60
GTIN	4250122681618
Artikelklasse	30N

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

Kompatibel zu

- **Schnittstelle HSK, PSC.**
- **Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.**

Technische Beschreibung

Kopfstärke	14 mm
für Dorn-Ø	60 mm
Gewindelänge	45 mm
Gewinde M	M30
Kopf-Ø	75 mm
Norm	DIN 6367

Produktart

Anzugsschraube