

**Garant**
**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 16/3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

Zum Stechdrehen ab Durchmesser  $D_{\min} = 14$  mm.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	14 mm
Stechbreite $w$	2,2; 3 mm
Gesamtlänge $L$	78 mm
$t_{\max}$ Innenbearbeitung	3 mm
Auskraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	25 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange