

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, links, Typ: 25/3****Bestelldaten**

Bestellnummer	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser $D_{\min} = 14$ mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2,2; 3 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	5 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Ausraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	40 mm
Gesamtlänge L	103 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange