

Mitutoyo**Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ablese Teile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,01 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Produktart

Bügelmessschraube

DienstleistungenKalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß
maximaler Messbereich 25 mm

022000 25

DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß
maximaler Messbereich 100 mm

022010 100