

Mitutoyo**Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messschneiden Breite	0,75 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrierung	B2
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Norm	DIN 863

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100