

**Garant**
**Schaftfräser, unbeschichtet, Ø k10 DC: 7mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	1915307
GTIN	4045197103369
Artikelklasse	11W

## Beschreibung

### Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser. Stirnseitig im Mittel frei.

**Exzentrischer Hinterschliff.**

## Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	5
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Vorschub f <sub>z</sub> für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,012 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	30 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k10
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	23 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	55 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		