



Digitaler Kunststoff-Messschieber digiMax®, Typ: 150D



Bestelldaten

Bestellnummer	412830 150D
GTIN	4010995294229
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50 % Fiberanteil.
Ziffernhöhe 7,5 mm, 5-stellige Digitalanzeige

Messbereich 0 – 150 mm.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	7,5 mm
Tiefenmaß	flach
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch

Fehlergrenze	0,05 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------