

**3M****2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP100PLUS****Bestelldaten**

Bestellnummer	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Zähelastischer 2K-Klebstoff** zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.

**Verwendung:**

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

**Technische Beschreibung**

Handfestigkeit nach	20 min
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	20 Monat
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Füllmenge	50 g
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 80 °C
Zugscherfestigkeit	7 N/mm <sup>2</sup>

Dichte	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Chemische Basis	Epoxidharz
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS09: Umwelt
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Funktionsfestigkeit nach	2880 min
Farbe	transparent
Dynamische Viskosität	19000 mPas
Herstellerbezeichnung	DP100 PLUS
Form	flüssig
geeignet für Material	Aluminium
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Holz
beständig gegen Stöße und Vibrationen	nein
Überlappungsfestigkeit	24 N/mm <sup>2</sup>
Produktart	Zweikomponenten-Klebstoff