



Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415525 1500
GTIN	4062406579579
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Messschieber für Innen- und Außenmessung (mit Preset). Gut ablesbare LCD-Anzeige mit extra großen Ziffern. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch in Kunststoff gelagerte **Doppelprismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Mit zwei verschiebbaren und **auswechselbaren Messschnäbeln. Inklusive Messkraftbegrenzung.**

Lieferumfang:

Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Einstelllehre Nr. 415527 Gr. Set. Messschnäbel mit Gewinde M2,5 Nr. 415526 Gr. 90 mit Gewinde M2,5 für Sondertaster Nr. 434900 – 434910.

Technische Beschreibung

Preset-Funktion	ja
Messbereich	0 - 1500 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Gewicht	2,2 kg
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,1 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	150 mm

Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	Werksnorm
Messspitzen	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	ABS
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------