



Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415525 1000
GTIN	4062406579562
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Messschieber für Innen- und Außenmessung (mit Preset). Gut ablesbare LCD-Anzeige mit extra großen Ziffern. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch in Kunststoff gelagerte **Doppelprismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Mit zwei verschiebbaren und **auswechselbaren Messschnäbeln. Inklusive Messkraftbegrenzung.**

Lieferumfang:

Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Einstelllehre Nr. 415527 Gr. Set. Messschnäbel mit Gewinde M2,5 Nr. 415526 Gr. 90 mit Gewinde M2,5 für Sondertaster Nr. 434900 – 434910.

Technische Beschreibung

Preset-Funktion	ja
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Gewicht	1 kg
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,06 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch

Innenmessansatz-Ø	10 mm
Schnabellänge	90 mm
Messbereich	0 - 1000 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messspitzen	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	ABS
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------