



## Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 3000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415525 3000
GTIN	4062406579593
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messschieber für Innen- und Außenmessung (mit Preset). Gut ablesbare LCD-Anzeige mit extra großen Ziffern. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch in Kunststoff gelagerte **Doppelprismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Mit zwei verschiebbaren und **auswechselbaren Messschnäbeln. Inklusive Messkraftbegrenzung.**

#### Lieferumfang:

Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Einstelllehre Nr. 415527 Gr. Set. Messschnäbel mit Gewinde M2,5 Nr. 415526 Gr. 90 mit Gewinde M2,5 für Sondertaster Nr. 434900 – 434910.

### Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,25 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 3000 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Preset-Funktion	ja
Gewicht	3,2 kg
Schnabellänge	150 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Norm	Werksnorm
Messspitzen	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	ABS
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3000 mm	021000 3000
---	-------------

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------