

Mitutoyo**Digitaler Tiefenmessschieber AOS mit Datenausgang, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418711 300
GTIN	4946368846460
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Brückenlänge	100 mm
Querschnitt Messschiene	16x3,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Verpackung	Etui
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300