



Kragarm-Anbauregal, einseitig KR 3000, Tiefe: 400/500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Kragarmregal zur Materialbereitstellung und Lagerung von leichten und sperrigen Materialien. Kragarmkonsolen lassen sich mit einer Einsatzschräge von 10° einhängen. Bestückung mit Arretierstiften, Fachböden und Lagerwannen möglich. Spielfreies Einhängen von 2 Traversen je Regalfeld erhöht die Stabilität. Sockelboden mit Nivellierausgleich. Mit Rahmenverbinder Nr. 991635 auch beidseitiger Aufbau möglich.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grund- und Anbauregal: lichte Breite bzw. Breite Fachboden: 994 mm, Ständerbreite: 31 mm.

Es können beliebig viele Anbauregale an das Grundregal angebaut werden, damit ergeben sich folgende mögliche Regalbreiten:

1056 mm = 1 Grundregal; **2081 mm** = 1 Grundregal + 1 Anbauregal; **3106 mm** = 1 Grundregal + 2 Anbauregale; **4131 mm** = 1 Grundregal + 3 Anbauregale

Bestückung:

Anzahl Kragarm-Tiefe 400 mm: 2

Anzahl Kragarm-Tiefe 500 mm: 2

Lieferumfang:

1 Regalständer mit Fuß, 2 Traversen, 1 Sockelboden mit 2 Nivelliersockeln, 1 × Kreuzstreben, 4 Kragarme.

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Lieferung ohne Montage.**

Material: verzinkt

Tragfähigkeit je Tragarm: 50 kg

Regalhöhe: 2027 mm

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 1025 mm

Tragfähigkeit je Grundfeld: 300 kg

Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Kragarmregal
Kundenmontage	ja
Regalhöhe	2027 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1025 mm
Tragfähigkeit je Grundfeld	300 kg
Serie	KR3000
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Tragfähigkeit je Tragarm	50 kg
Produktart	Kragarmregal

Zubehör

Kragarm-Konsole einzeln Tiefe 500 mm	991620 500
Arretierstifte, Set 5 tlg. Typ 5	991622 5
Kragarm-Konsole einzeln Tiefe 400 mm	991620 400