

**Fachboden, Tiefe: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	991630 400
GTIN	4052941110597
Artikelklasse	95S

Beschreibung**Ausführung:**

Fachboden aus hell Silber lackiertem Stahlblech zum Einhängen in Kragarmkonsolen. Die Böden sind mit Schlitzreihen im Abstand von 41 mm versehen. In die Schlitzreihen können freistehende Trennwände zur Längseinteilung eingesetzt werden.

Passend für:

Kragarm-Konsolen Nr. 991620.

Hinweis:

Die max. Tragfähigkeit von 100 kg kann nur in der Grundfeld-Bauweise genutzt werden.

Montageausführung: Steckregal

Breite: 994 mm

Tiefe: 400 mm

Nutztiefe: 400 mm

Tragfähigkeit: 100 kg

Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Kragarmregal
Tiefe	400 mm
Nutztiefe	400 mm
Breite	994 mm
Tragfähigkeit	100 kg
Fachboden Stärke	30 mm
Montageausführung	Steckregal

Produktart

Fachboden