

**Mitutoyo****Digitaler ABS Werkstatt-Messschieber IP67 mit Schnabel-/  
Standardmessflächen, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415355 300
GTIN	4946368846316
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497085.

**Technische Beschreibung**

IP-Schutzart	IP 67
Messbereich	0 - 300 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	90 mm
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300