

Mitutoyo**Digitaler ABS Werkstatt-Messschieber IP67 mit Schnabel-/
Standardmessflächen, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415355 200
GTIN	4946368727103
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Schnabellänge	60 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,01 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Messbereich	0 - 200 mm
IP-Schutzart	IP 67
Kalibrierung	A1
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200