

## Sideboard mit Schiebetüren, 2 Ordnerhöhen, Breite: 1200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	974211 1200
GTIN	2050002053656
Artikelklasse	91Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiebetürenschränk aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

#### Lackierung:

**Dekor in 5 Farben** erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

#### Hinweis:

**Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich:** Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

### Technische Beschreibung

Höhe	779 mm
Breite	1200 mm
Oberfläche Korpus	Holz
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Sockel Höhe	30 mm
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Griff-Form	Bogengriff

mit Sockel	ja
schließenanlagenfähig	nein
Material Sockel	Stahlblech
Nutzhöhe	699 mm
Tiefe	450 mm
Anzahl Fachboden	2
Ausführung	Sideboard
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank