

**Bürotisch, Breite: 1600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	974042 1600
GTIN	2050002050792
Artikelklasse	91Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser **Höhenverstellung** (Verstellbereich **680 – 820 mm**).  
Stabiles Untergestell mit Querzarge.

Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.

Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

**Lackierung:**

**Dekor Tischplatte in 5 Farben** erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

**Fußgestell in 3 Farben** erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

**Hinweis:**

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.

**Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich:** Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellbereich	680 - 820 mm
Tiefe	800 mm
Breite	1600 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Plattenform	Rechteck

Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	25 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Farbauswahl	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktart	Bürotisch