

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch, Breite: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974024 2000
GTIN	2050002050785
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektromotorischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus pulverbeschichtetem, verschweißtem Stahlrahmen. Aufnahme der Tischplatte durch direkte Verschraubung mit dem Rahmen und zwei asymmetrisch angeordneten Profilträgern. Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei, dadurch Unterfahrbarkeit mit Rollcontainern bis Höhe 560 mm. Verfahrensgeschwindigkeit der Höhenverstellung 38 mm /sec (ohne Last). Geräuscentwicklung unter 50 dB. Kufen mit Verstellgleiter für 10 mm Höhenausgleich. Inklusive Auffahrerschutz durch Widerstandsmessung.

Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

Höhenverstellbereich	650 - 1300 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm

Breite	2000 mm
maximale Tragkraft	70 kg
Tiefe	800 mm
Gewicht	75 kg
Ausführung	elektrisch höhenverstellbar
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	25 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Farbauswahl	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktart	Bürotisch