

Sideboard mit Schiebetüren, 2 Ordnerhöhen, Breite: 1600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974211 1600
GTIN	2050002053663
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetürenschränk aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

schließenanlagenfähig	nein
Sockel Höhe	30 mm
Höhe	779 mm
Griff-Form	Bogengriff
Anzahl Fachboden	4
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Oberfläche Korpus	Holz

Material Sockel	Stahlblech
mit Sockel	ja
Breite	1600 mm
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Tiefe	450 mm
Nutzhöhe	699 mm
Ausführung	Sideboard
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank