

**Sideboard mit Schiebetüren, 3 Ordnerhöhen, Breite: 1200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	974212 1200
GTIN	2050002053670
Artikelklasse	91Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Schiebetürenschränk aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

**Lackierung:**

**Dekor in 5 Farben** erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

**Hinweis:**

**Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich:** Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

**Technische Beschreibung**

Griff-Form	Bogengriff
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Tiefe	450 mm
Höhe	1163 mm
Oberfläche Korpus	Holz
mit Sockel	ja
Anzahl Fachboden	2

Breite	1200 mm
schließenanlagenfähig	nein
Nutzhöhe	1083 mm
Sockel Höhe	30 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Material Sockel	Stahlblech
Ausführung	Sideboard
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank